

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, MF: M7X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M7X0,75
GTIN	4062406004255
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø navoja	7 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Korak navoja	0,75 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D <sub>s</sub>	7 mm
Standard	DIN 376
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20

Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Globine navoja	21 mm
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	80 mm
Ø osnovne izvrtine	6,25 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M7×0,75
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri