

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, TiN, MF: M14X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130006 M14X0,5
GTIN	4062406008215
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	0,5 mm
Ø navoja	14 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	110 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	13,5 mm
Ø držala D _s	11 mm
Globine navoja	42 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX

Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M14 x 0,5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri