

Garant**Strojni navojni svedri za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M50X3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M50X3
GTIN	4062406007232
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	32 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX

Kakovost	6H +0,10
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	40 mm
Globine navoja	150 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	250 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	3 mm
Ø osnovne izvrtine	47 mm
Ø navoja	50 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M50×3
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri