

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M22X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130006 M22X0,5
GTIN	4062406008840
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	14,5 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX

Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Globine navoja	66 mm
Ø navoja	22 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	21,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	140 mm
Korak navoja	0,5 mm
Ø držala D _s	18 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M22×0,5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri