

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M32X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130006 M32X1
GTIN	4062406009649
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10

Ø osnovne izvrtine	31 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Globine navoja	96 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Ø navoja	32 mm
Korak navoja	1 mm
4-kotno držalo □	20 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M32×1
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri