

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M5X0,35****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 130006 M5X0,35 |
| GTIN | 4062406007720 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|------------|
| Korak navoja | 0,35 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 4,65 mm |
| Ø držala D _s | 6 mm |
| Ø navoja | 5 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Kakovost | ISO 1 4H |
| Kakovost | ISO 1X 4HX |
| Kakovost | ISO 2 6H |
| Kakovost | ISO 2X 6HX |
| Kakovost | 6H +0,05 |
| Kakovost | 6H +0,20 |
| Kakovost | ISO 3 6G |
| Kakovost | ISO 3X 6GX |

| | |
|----------------------------|---|
| Kakovost | 7H |
| Kakovost | 7HX |
| Kakovost | 7G |
| Kakovost | 7GX |
| Kakovost | 6H +0,10 |
| Standard | DIN 371 |
| Rezalni material | HSS E |
| Število vpenjalnih utorov | 3 |
| Globine navoja | 15 mm |
| 4-kotno držalo □ | 4,9 mm |
| Celotna dolžina L | 70 mm |
| Vrsta navoja | MF-LH |
| Velikost navoja | M5×0,35 |
| Prevleka | TiN |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | B |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | leve |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |