

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M28X2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130006 M28X2
GTIN	4062406009397
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10

Celotna dolžina L	140 mm
Ø osnovne izvrtine	26 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	2 mm
Globine navoja	84 mm
Ø navoja	28 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Ø držala D _s	20 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M28×2
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri