

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M38X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130006 M38X0,75
GTIN	4062406010102
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	200 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G

Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Globine navoja	114 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
Število vpenjalnih utorov	4
4-kotno držalo □	24 mm
Korak navoja	0,75 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	37,25 mm
Ø navoja	38 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M38x0,75
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri