

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M14X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130010 M14X0,5
GTIN	4062406011796
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

4-kotno držalo □	9 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	0,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX

Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Ø navoja	14 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	110 mm
Globine navoja	35 mm
Ø osnovne izvrtine	13,5 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M14 x 0,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri