

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M29X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130010 M29X1,5
GTIN	4062406013042
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	18 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX

Kakovost	6H +0,10
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	29 mm
Korak navoja	1,5 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	27,5 mm
Število rezil Z	4
Globine navoja	72,5 mm
Ø držala D _s	22 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M29×1,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri