

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M7X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130010 M7X1
GTIN	4062406011413
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX

Kakovost	6H +0,10
Ø osnovne izvrtine	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Ø navoja	7 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	5,5 mm
Globine navoja	17,5 mm
Ø držala D _s	7 mm
Standard	DIN 371
Korak navoja	1 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M7×1
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri