

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M15X1,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130010 M15X1,75
GTIN	4062406011925
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	13,25 mm
Korak navoja	1,75 mm
Ø navoja	15 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX

Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Ø držala D _s	12 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Standard	DIN 376
Globine navoja	37,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	110 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M15×1,75
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri