

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M6X1

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130010 M6X1
GTIN	4062406011376
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Celotna dolžina L	80 mm
Ø držala D _s	6 mm
Globine navoja	15 mm
Ø navoja	6 mm
Standard	DIN 371
4-kotno držalo □	4,9 mm
Korak navoja	1 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20

Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M6 × 1
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri