

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M31X1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130011 M31X1
GTIN	4062406016784
Razred artikla	10N

## Opis

**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	30 mm
Globine navoja	77,5 mm
Ø navoja	31 mm
Celotna dolžina L	180 mm
4-kotno držalo □	20 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H

Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M31×1
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri