

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M18X0,35**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130016 M18X0,35
GTIN	4062406022891
Razred artikla	10N

## Opis

**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Korak navoja	0,35 mm
Ø osnovne izvrtine	17,65 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H

Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Celotna dolžina L	125 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Ø navoja	18 mm
Globine navoja	45 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M18×0,35
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri