

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M39X0,5**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130016 M39X0,5
GTIN	4062406024550
Razred artikla	10N

## Opis

**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

4-kotno držalo □	24 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
Ø navoja	39 mm
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	38,5 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05

Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Korak navoja	0,5 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	97,5 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M39×0,5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri