

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M44X0,75**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130016 M44X0,75
GTIN	4062406024864
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	43,25 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX

Kakovost	6H +0,10
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	29 mm
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	220 mm
Ø navoja	44 mm
Število rezil Z	4
Ø držala D _s	36 mm
Korak navoja	0,75 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Globine navoja	110 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M44x0,75
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri