

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M46X0,5**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130016 M46X0,5
GTIN	4062406024970
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	115 mm
Ø osnovne izvrtine	45,5 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	46 mm
Korak navoja	0,5 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX

Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Število rezil Z	4
Ø držala D _s	36 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Celotna dolžina L	250 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M46×0,5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri