

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M48X4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130016 M48X4
GTIN	4062406025083
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10

Ø osnovne izvrtine	44 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	36 mm
Korak navoja	4 mm
Globine navoja	120 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	250 mm
Ø navoja	48 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M48×4
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri