

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M47X0,5**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130016 M47X0,5
GTIN	4062406024994
Razred artikla	10N

## Opis

### Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	29 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	47 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	46,5 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX

Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Celotna dolžina L	250 mm
Število rezil Z	4
Korak navoja	0,5 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D <sub>s</sub>	36 mm
Globine navoja	117,5 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M47×0,5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri