

**Garant****Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, TiN, MF: M78X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130025 M78X0,5
GTIN	4062406030797
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø navoja	78 mm
Korak navoja	0,5 mm
Ø osnovne izvrtine	77,5 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G

Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,10
Globine navoja	117 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Standard	DIN 2184
Število vpenjalnih utorov	8
Število rezil Z	8
Ø držala D <sub>s</sub>	50 mm
4-kotno držalo □	39 mm
Rezalni material	HSS
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M78×0,5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri