

Garant

**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, neprevlečeni,
MF: M80X0,75**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130021 M80X0,75
GTIN	4062406028657
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	80 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,05

Kakovost	6H +0,10
4-kotno držalo □	39 mm
Ø osnovne izvrtine	79,25 mm
Število rezil Z	8
Število vpenjalnih utorov	8
Celotna dolžina L	160 mm
Standard	DIN 2184
Rezalni material	HSS
Ø držala D _s	50 mm
Globine navoja	120 mm
Korak navoja	0,75 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M80×0,75
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika prisekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri