

**Garant**

**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, neprevlečeni,  
MF: M67X0,75**



## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 130021 M67X0,75 |
| GTIN                  | 4062406028183   |
| Razred artikla        | 10N             |

## Opis

### Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Standard                  | DIN 2184   |
| Ø držala D <sub>s</sub>   | 50 mm      |
| Rezalni material          | HSS        |
| Število vpenjalnih utorov | 6          |
| 4-kotno držalo □          | 39 mm      |
| Ø osnovne izvrtine        | 66,25 mm   |
| Globine navoja            | 100,5 mm   |
| Kakovost                  | ISO 1 4H   |
| Kakovost                  | ISO 1X 4HX |
| Kakovost                  | ISO 2 6H   |
| Kakovost                  | ISO 2X 6HX |
| Kakovost                  | 6H +0,20   |
| Kakovost                  | ISO 3 6G   |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Kakovost                   | ISO 3X 6GX                                        |
| Kakovost                   | 7H                                                |
| Kakovost                   | 7HX                                               |
| Kakovost                   | 7G                                                |
| Kakovost                   | 7GX                                               |
| Kakovost                   | 6H +0,05                                          |
| Kakovost                   | 6H +0,10                                          |
| Celotna dolžina L          | 160 mm                                            |
| Število rezil Z            | 6                                                 |
| Korak navoja               | 0,75 mm                                           |
| Ø navoja                   | 67 mm                                             |
| Vrsta navoja               | MF-LH                                             |
| Velikost navoja            | M67×0,75                                          |
| Prevleka                   | neprevlečeni                                      |
| Kot profila                | 60 stopinj                                        |
| Standard za navoje         | DIN 13                                            |
| Oblika presekanega dela    | C                                                 |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne                                                |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri skožnji izvrtini                     |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini                      |
| Smer rezanja               | leve                                              |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez                                              |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |