

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, TiN, MF: M54X0,5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130026 M54X0,5
GTIN	4062406031992
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo □	32 mm
Ø navoja	54 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Globine navoja	81 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX

Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,10
Korak navoja	0,5 mm
Ø držala D _s	40 mm
Število rezil Z	6
Ø osnovne izvrtine	53,5 mm
Število vpenjalnih utorov	6
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 2184
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M54×0,5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri