

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M1,8X0,25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130015 M1,8X0,25
GTIN	4062406018252
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø navoja	1,8 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	4,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	2,5 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Korak navoja	0,25 mm
Standard	DIN 371
4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05

Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Ø osnovne izvrtine	1,55 mm
Število rezil Z	2
Celotna dolžina L	40 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M1,8×0,25
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri