

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M24X2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130015 M24X2
GTIN	4062406019839
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX

Kakovost	6H +0,10
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	18 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	24 mm
Korak navoja	2 mm
Število rezil Z	3
Globine navoja	60 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Ø osnovne izvrtine	22 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M24x2
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri