

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M28X1,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130015 M28X1,75
GTIN	4062406020163
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število rezil Z	4
Korak navoja	1,75 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	28 mm
Ø osnovne izvrtine	26,25 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	140 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX

Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Globine navoja	70 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M28×1,75
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri