

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M30X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130015 M30X0,5
GTIN	4062406020262
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	29,5 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Ø držala D _s	22 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G

Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Število rezil Z	4
4-kotno držalo □	18 mm
Korak navoja	0,5 mm
Globine navoja	75 mm
Ø navoja	30 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M30×0,5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri