

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M48X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130015 M48X0,35
GTIN	4062406021429
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	48 mm
Globine navoja	120 mm
Ø osnovne izvrtine	47,65 mm
Standard	DIN 376
Korak navoja	0,35 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	29 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05

Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Ø držala D _s	36 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M48x0,35
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri