

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M5X0,8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130015 M5X0,8
GTIN	4062406018535
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	70 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	6 mm
Ø navoja	5 mm
Korak navoja	0,8 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Globine navoja	12,5 mm
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Standard	DIN 371
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX

Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M5×0,8
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri