

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M6X0,75**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130016 M6X0,75
GTIN	4062406022150
Razred artikla	10N

## Opis

### Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,75 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Ø osnovne izvrtine	5,25 mm
Ø navoja	6 mm
Standard	DIN 371
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	80 mm
Globine navoja	15 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX

Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Vrsta navoja	MF-LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri