

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M1,1X0,25**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130016 M1,1X0,25
GTIN	4062406021740
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX

Kakovost	6H +0,10
Število rezil Z	2
Standard	DIN 371
Ø osnovne izvrtine	0,85 mm
Ø držala D _s	2,5 mm
Ø navoja	1,1 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	0,25 mm
Globine navoja	2,75 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Vrsta navoja	M-LH
Velikost navoja	M1,1×0,25
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri