

**Garant**
**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M14X1,75**


## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 130016 M14X1,75 |
| GTIN                  | 4062406022631   |
| Razred artikla        | 10N             |

## Opis

### Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

|   |            |
|---|------------|
| 4-kotno držalo <input type="checkbox"/> | 9 mm       |
| Ø navoja                                | 14 mm      |
| Število rezil Z                         | 3          |
| Celotna dolžina L                       | 110 mm     |
| Korak navoja                            | 1,75 mm    |
| Ø držala D <sub>s</sub>                 | 11 mm      |
| Standard                                | DIN 376    |
| Število vpenjalnih utorov               | 3          |
| Ø osnovne izvrtine                      | 12,25 mm   |
| Kakovost                                | ISO 1 4H   |
| Kakovost                                | ISO 1X 4HX |
| Kakovost                                | ISO 2 6H   |
| Kakovost                                | ISO 2X 6HX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kakovost                   | 6H +0,05  |
| Kakovost                   | 6H +0,20  |
| Kakovost                   | ISO 3 6G  |
| Kakovost                   | ISO 3X 6GX  |
| Kakovost                   | 7H  |
| Kakovost                   | 7HX   |
| Kakovost                   | 7G  |
| Kakovost                   | 7GX   |
| Kakovost                   | 6H +0,10  |
| Rezalni material           | HSS E   |
| Globine navoja             | 35 mm   |
| Vrsta navoja               | MF-LH   |
| Velikost navoja            | M14×1,75  |
| Prevleka                   | TiN   |
| Kot profila                | 60 stopinj  |
| Standard za navoje         | DIN 13  |
| Oblika presekanega dela    | C   |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne  |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini                        |
| Smer rezanja               | leve  |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |