

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M8X0,35


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130016 M8X0,35
GTIN	4062406022211
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	8 mm
Globine navoja	20 mm
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	90 mm
Ø osnovne izvrtine	7,65 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Korak navoja	0,35 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20

Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	8 mm
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M8×0,35
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri