

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 7/16-28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 7/16-28
GTIN	4062406037024
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	9 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Korakov na colo	28
Ø osnovne izvrtine	10,35 mm
Korak navoja	0,907 mm
Globine navoja	33,33 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	11,11 mm
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	7/16-28 UNEF LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri