

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.4-40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 NO.4-40
GTIN	4062406034313
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	56 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	2,85 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	2,27 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	2,7 mm
Standard	DIN 371
Globine navoja	8,55 mm
Korak navoja	0,635 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	3,5 mm
Korakov na colo	40
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	4-40 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri