

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/2-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 1/2-16
GTIN	4062406034900
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korak navoja	1,588 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Število rezil Z	3
Korakov na colo	16
Globine navoja	25,4 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Ø osnovne izvrtine	11,2 mm
Ø navoja	12,7 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	1/2-16 UN
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri