

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.1/16-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 1.1/16-12
GTIN	4062406035488
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Korak navoja	2,117 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Globine navoja	54 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	25 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	16 mm
Korakov na colo	12
Ø navoja	26,988 mm
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	1.1/16-12 UN
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri