

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/4-32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 1/4-32
GTIN	4062406034566
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	19,05 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Ø navoja	6,35 mm
Ø osnovne izvrtine	5,7 mm
Korakov na colo	32
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	80 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,794 mm
Ø držala D _s	7 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNEF

Velikost navoja	1/4-32 UNEF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri