

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.4-48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 NO.4-48
GTIN	4062406000202
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korakov na colo	48
Ø navoja	2,85 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D _s	3,5 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	0,529 mm
Standard	DIN 371
Globine navoja	8,55 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	2,4 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	4-48 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri