

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/8-27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 5/8-27
GTIN	4062406037253
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Dobavni rok: 35 dni

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Rezalni material	HSS E
Globine navoja	47,64 mm
Ø držala D _s	12 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	3
Korakov na colo	27
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	9 mm
Korak navoja	0,941 mm
Ø osnovne izvrtine	15 mm
Ø navoja	15,88 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Podatkovni list

Velikost navoja	5/8-27 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skozi izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri