

Garant

Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 13/16-20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130031 13/16-20
GTIN	4062406037451
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	41,3 mm
Standard	DIN 376
Korakov na colo	20
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	14,5 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	19,6 mm
Ø navoja	20,638 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Korak navoja	1,27 mm
Ø držala D _s	18 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	13/16-20 UNEF LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri