

Garant
Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/8-11

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130030 5/8-11
GTIN	4062406035082
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	12 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	13,53 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Globine navoja	47,64 mm
Korak navoja	2,309 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Korakov na colo	11
Ø navoja	15,88 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	5/8-11 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri