

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/8-11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 5/8-11
GTIN	4062406037321
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 376
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	9 mm
Globine navoja	47,64 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	15,88 mm
Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Ø osnovne izvrtine	13,53 mm
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	11
Korak navoja	2,309 mm
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	5/8-11 UNC LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri