

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 3/4-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 3/4-24
GTIN	4062406037383
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	11 mm
Korak navoja	1,058 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	18,1 mm
Globine navoja	57,15 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Korakov na colo	24
Ø držala D _s	14 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø navoja	19,05 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	3/4-24 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri