

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/4-48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 1/4-48
GTIN	4062406036775
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	6,35 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	5,85 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	19,05 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,529 mm
Ø držala D _s	7 mm
Standard	DIN 371
Korakov na colo	48
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1/4-48 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skozi izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri