

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 2-4,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 2-4,5
GTIN	4062406036478
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	5,644 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	250 mm
Ø osnovne izvrtine	45,03 mm
Število rezil Z	4
4-kotno držalo □	32 mm
Globine navoja	101,6 mm
Ø držala D _s	40 mm
Ø navoja	50,8 mm
Vrsta navoja	UNC
Velikost navoja	2-4,5 UNC

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri