

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.1/4-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 1.1/4-16
GTIN	4062406037901
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	31,75 mm
4-kotno držalo □	20 mm
Korak navoja	1,588 mm
Korakov na colo	16
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	25 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	180 mm
Globine navoja	63,5 mm
Ø osnovne izvrtine	30,3 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.1/4-16 UN LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri