

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1-20**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130031 1-20
GTIN	4062406037628
Razred artikla	10N

## Opis

### Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Število rezil Z	4
4-kotno držalo □	16 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	76,2 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korakov na colo	20
Ø navoja	25,4 mm
Korak navoja	1,27 mm
Ø osnovne izvrtine	24,3 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	1-20 UNEF LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri