

**Garant**
**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.3/8-14**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 1.3/8-14
GTIN	4062406035808
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korakov na colo	14
Celotna dolžina L	200 mm
Ø osnovne izvrtine	33,3 mm
Globine navoja	69,85 mm
Korak navoja	1,814 mm
Ø navoja	34,925 mm
4-kotno držalo □	22 mm
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
Ø držala D <sub>s</sub>	28 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1.3/8-14 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri